

MECHANIC BLUE（蓝色标示剂）

Spanjaard Mechanic Blue（史班哲蓝色标示剂）用于在机械制造时显示轴承、轴齿轮、阀座以及其它重要部位的高点或接触区域的位置。

包装规格

30g（每箱 6 盒，每盒 10 支）。

应用范围

史班哲蓝色标示剂在部件表面形成蓝色薄膜，当配合面彼此相对移动时，高点会以金属亮点或高亮条纹形式呈现，从而完成检测。具体应用包括：

- 轴承和轴的高点。
- 齿轮啮合与校准。
- 校正阀座。
- 用于关键接触区域。

如需使用气雾剂，可选择 Spanjaard Hi-Spot Blue（史班哲高亮蓝油）。



使用说明

在轴承和轴或其它配合面涂上一层薄薄的**史班哲蓝色标示剂**。

当配合面彼此相对移动或转动时，高点就会以高亮条纹或亮点形式呈现。

典型特性

NLGI 稠度等级	2
颜色	深蓝色
密度（20°C, g/ml）	0.98
工作锥入度（25°C 1/10 mm）	275

操作与储存

用盖子密封并存放于阴凉处，远离振动源。先去除手上的大部分标示剂，并使用 **Spanjaard Hand Cleaner（史班哲洗手膏）** 清洗，再用肥皂和清水洗净。

CP/mg/蓝色标示剂 – 2016 年 6 月